

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Allgemeine Hinweise zu dieser Produktliste

Legende:

267	Bestimmte Varianten dieser Geräte unterliegen der EG Verordnung 267/2012 (IRAN - Verordnung) und sind für Exporte in den Iran genehmigungspflichtig, bzw. verboten
428	Bestimmte Varianten der Produktfamilie Cerabar M PMC 51 / Cerabar S PMC 71 und Deltabar S FMD 71 unterliegen der EG VO 428/2009 (DUAL Use - Verordnung / AL-Nr. 2B230) und sind für Exporte in definierte Länder genehmigungspflichtig. Für jeden Fall ist eine entsprechende Einzelprüfung notwendig. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Exportkontrollverantwortlichen von Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG auf
833	Bestimmte Varianten der Produktfamilie Cerabar M PMC 51 / Cerabar S PMC 71 und Deltabar S FMD 71 unterliegen der EG VO 833/2014 (Russland - Verordnung / AL-Nr. 2B230) und sind für Exporte nach Russland genehmigungspflichtig. Für jeden Fall ist eine entsprechende Einzelprüfung notwendig. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Exportkontrollverantwortlichen von Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG auf
EAR99	Die EAR (Export Administrations Regulations) regeln den Export und Reexport von US-Gütern. Waren die in den US - Ausfuhrlisten nicht aufgeführt sind werden pauschal mit der ECCN "EAR99" klassifiziert. Alle mit "EAR99" gekennzeichneten Güter sind somit nicht genehmigungspflichtig. Dennoch sind sämtliche US Re-Exportkontrollvorschriften zu prüfen und zu beachten.
US ReEx	Bestimmte Varianten der Produktfamilie Deltabar S FMD 71 unterliegen der US Export / Re-Export Regelung (ECCN 2B230) und sind für Exporte in definierte Länder genehmigungspflichtig. Für jeden Fall ist eine entsprechende Einzelprüfung notwendig. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Exportkontrollverantwortlichen von Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG auf.
Sonstiges	Bei genehmigungspflichtiger Ware bitte separate "Erklärung zu Exportbeschränkungen" anfordern. Drittlands Ursprünge sind <u>nicht</u> präferenzberechtigt. Die statistischen Warennummern und das Ursprungsland finden Sie auch auf dem Lieferschein und der Rechnung.

Ihre Ansprechpartner für Fragen zum Thema

Lieferantenerklärung:

Bettina Fischer, Tel.: 07621/975-492 ; E-Mail: bettina.fischer@log.endress.com

Exportkontrolle:

Bernadette Burgert, Tel.: 07621/975-216 ; E-Mail: bernadette.burgert@log.endress.com

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflicht

Künstliche, radioaktive Isotope

Co 60	Kobalt 60, mit Nippel	2844.4030	267	DE
Cs 137	Caesium 137, mit Nippel	2844.4030	267	DE
FSG 60	Gamma Strahler Caesium 137	2844.4030	267	DE
FSG 61	Gamma Strahler Cobalt 60	2844.4030	267	DE

Strahlenschutzbehälter

FQG 60/61/62/63/66	Strahlenschutzbehälter FQG 60/61/62/63/66 beladen	9022.2900	267	DE
FQG 60/61/62/63/66 unbeladen	Strahlenschutzbehälter FQG 60/61/62/63/66 unbeladen	9022.9080	267	DE
Rohrstrahler	Rohrstrahler TSP 13223 beladen	9022.2900	267	DE
Rohrstrahler unbeladen	Rohrstrahler TSP 13223 unbeladen	9022.9080	267	DE

Elektronische Geräte zum Messen von ionisierenden Strahlen

FMG 60	Gammapilot M FMG 60	9031.8080	267	DE
--------	---------------------	-----------	-----	----

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen von ionisierenden Strahlen

FHG 65	Gamma Modulator FHG 65 für FMG	9030.1000	267	DE
FSG 60	Gamma Strahler Caesium 137	2844.4030	267	DE
FSG 61	Gamma Strahler Cobalt 60	2844.4030	267	DE
Schild "Radioaktiv"	Hinweisschild "Radioaktiv"	8310.0000		DE
FHG 61	Klemmvorrichtung FHG 61 für FMG, QG, FQG	9030.9000	267	DE
FHG 62	Montagevorrichtung für FMG, QG	9033.9000	267	DE
FHG 60	Montagezubehör FHG 60 für Wandmontage FMG60	9030.9000	267	DE
FHG 66	Synchronisierer FHG 66 für FHG 65	9030.9000	267	DE

Elektronische Geräte zum Messen von elektr. Größen mit Registriervorrichtung

RSG 35	Eco-graph T RSG 35	9033.0090		DE
RSG 45	Advanced Graphic Data Manager RSG45	9033.0090		DE
RSG 40	Memo-graph M RSG 40	9033.0090		DE

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen und Registrieren von elektrischen Größen

6-Farben-Punktdruckkopf	6-Farben-Punktdruckkopf Alpha Log	9608.2000		DE
Schreibstifte	Schreibstifte für Chroma-Log	9608.2000		DE

Schnittstellengeräte

FXA 191/ 195/ 291	Commubox FXA 191 / 195 / 291	8517.6200		DE
FXA 192	Commubox FXA 192, 230V AC	8517.6200		DE
FXA 320/ / 360 / 520 / 560 / 720	Fieldgate FXA 320/ / 360 / 520 / 560 / 720	8517.6200		DE
MVI56	MVI56 Profibus Master DPV1	8517.6200	EAR 99	US
ZA 375	Profibus-DP-Gateway ZA 375	8517.6200		DE
ZA 673	Profibus-FMS-Gateway ZA 673	8517.6200		DE
ZA 672	Rackbus-Gateway ZA 672	8517.6200		DE
FXA 193	Serviceinterface FXA 193	8473.3020		DE

Schnittstellenmodul

RS485	Schnittstellenmodul RS485	8473.3020		JP
Simatic Net CP 342-5	Schnittstellenmodul Profibus-Karte	8473.3020		CH
Viator Bluetooth Interface	Viator Bluetooth Interface Modul	8517.6200	EAR 99	US

Abwasserprobensammler

CSP 44	Liquiport 2010 CSP 44	8479.8997		DE
CSF 33/ 48	Liquistation CSF 33 / 48	8479.8997		DE

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflicht

Teile für Abwasserprobensammler

Dichtungs Set 50079747	1x NBR, 2x Viton, 1x EPDM, 1x Silikon	4016.9300	267	DE
Kühlaggregat	Kühlaggregat ASP Station	8479.9070		DE
RPS 20X-TB/ TD	RPS20X-TB/TD Ansaugschlauch ASP Stationen	3917.3100		DE
RPS24X-TB/ TD/ TE	RPS24X-TB/TD/TE Ansaugschlauch ASP Stationen	3917.3100		DE
Saugleitung	Saugleitung für ASP Stationen	3917.3300		DE
Saugleitung spiralverstärkt	Saugleitung für ASP Stationen, spiralverstärkt	3917.3900		DE

Konfigurations- und Parametrier Software (auch mit Kabel)

SFE550/ 551/ 552	Fieldcare Lite / Standard / Professional (CD-Rom)	8523.4990		CH
TXU10 / TXU10L	Konfigurations-Kit für PC-prommierbare Transmitter	8471.8000		DE
ParaWin	Parawin Software	8523.4920		DE
ReadWin 2000	ReadWin 2000	9033.0090		DE
FXS 115	TOF-Tool FXS 115	8523.4045		DE
SFX 350	Field Xpert SFX 350	8471.3000		MY
SFX 100 / 370	Field Xpert SFX 100 / A28370	8471.3000		DE
WHG-Tool	WHG-Tool	8523.4920		DE

Mechanische Geräte zum Messen der Temperatur

TMT 181	iTemp PCP Kopftransmitter TMT 181	8543.7090		DE
TPC100	Messeinsatz TPC100	9025.1980		IT
TPR 100/300	Messeinsatz TPR 100/300	9025.1980		IT
TC 10 - 66	Omnigrad M Thermoelement TC 10 - 66	9025.1980		IT
TEC 420	Omnigrad M Thermoelement TEC 420	9025.1980		IT
TMT 162C	Omnigrad S Kompakt-Thermoelement TMT 162 C	9025.1980		IT
TMT 162R	Omnigrad S Kompakt-Widerstandsthermometer TMT 162R	9025.1980		IT
TAF 11/12S/12D/12T/16	Omnigrad S Thermoelement TAF 11/12S/12D/12T/16	9025.1980		IT
TC 15/ 88	Omnigrad S Thermoelement TC 15 / TC 88	9025.1980		IT
BT 721 / 724	Temperatur Sonde BT 721 / 724	9025.1980	EAR99	US
CTS 1	Temperaturfühler CTS 1	9025.1980		DE
TSC 110S / 130S / 140T / 288	Thermoelement TSC 110 S / 130 S / 140T / 288	9025.1980		IT
TE MA 12	Thermoelement TE MA 12	9025.1980		DE
OTR 91/ 93	Thermometer	9025.1980		IT
TM 401	Widerstandsthermometer iTherm TM 401	9025.1980		IT
TST 111/ 131/ / 140 / 141 / 187	Widerstandsthermometer TST 111/131/140/141/187	9025.8040		IT
TST 310	Widerstandsthermometer TST 310	9025.1980		IT
TST 410/ 414 / 434 / 487	Widerstandsthermometer TST 410 / 414 / 434 / 487	8533.4010		IT
TST 602	Widerstandsthermometer TST 602	8533.4010		IT
TSC 310	Widerstandsthermometer TSC 310	8533.4010		IT
TST 90	Widerstandsthermometer TST 90 (1 Paar)	8533.4010		IT

Elektronische Geräte zum Messen der Temperatur

TMR 31/ 31 L / 35	Easytemp Kompaktthermometer TMR 31 / 31 L / 35	9025.1920		DE
TSM 187 / 487	Easytemp Kompaktthermometer TSM 187 / 487	9025.1920		IT
TMT 142 /162	iTemp Hart Feldmessumformer TMT 142 / 162	9025.1920		DE
TMT 142C / 142R	Omnigrad S TMT 142C / 142R	9025.1920		DE
TMT 162C / 162R	Omnigrad S TMT 162C / 162R	9025.1920		DE
TMT 112/ 121/ 122/125	iTemp Hutschienentransmitter TMT 112 /121 /122 /125	8543.7090		DE
TMT 127	iTemp Hutschienentransmitter TMT 127 (RTD)	8543.7090		DE
MCR-SL-HT-PT100	MCR-SL-HT-PT100 Kopftransmitter	8543.7090		DE
NMT 532	Prothermo NMT 532	9027.9050		JP
NMT 539	Prothermo NMT 539	9025.1920		JP
TSPT6242	Temperatursonde TSPT 6242	9025.1980		DE
TSPT7050	Temperatursonde TSPT 7050	9025.1920		IT
TR 10 - 88	Widerstandsthermometer TR 10 - 88	9025.1980		IT

Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pfl pflicht

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen der Temperatur

Adapter 51000856	Adapter Schienenmontage für Temperaturgeräte	8543.9000		DE
Anschlusskabel	Anschlusskabel für Temperatursonde BT724	8544.4290	EAR99	US
Ausgleichsleitung DIN 43722	Für Temperaturmeßgerät 2x1,5 mm	8544.4290		DE
MCR SL40	Hutschienentransmitter MCR SL40	8543.7090		DE
MCR FL50	Hutschienentransmitter MCR FL50	8543.7090		DE
MCR FL60	Hutschienentransmitter MCR FL60	8543.7090		DE
MCR PACT	Programmieradapter MCR PACT	8543.9000		DE
Module assembly temp.V.184	Modulzubehör für NMT 58020202	8536.1010		JP
OTW 91 / 92	Schutzrohr OTW 91 / OTW 92	9025.9000		IT
PCB Unit, PT100 SE Software	Leiterplatteinheit für NMT 52017081	9025.9000		JP
PT 100 Electrode 63004554	PT 100 Electrode 63004554	9025.9000	EAR99	US
PT 100 Simulator	Stufenschalter zum Nachbilden von Temepnatur	9032.9000		DE
Prozessanschluß 51004753	Prozeßanschluß Temperaturmeßinstrumente	9025.9000		IT
Spanngewicht	Spanngewicht für Prothermo	9025.9000		DE
Stecker 4Pol. M12	51006327 4Pol. Stecker für TMT	8536.9010		DE
TA 30 H / A / D	Anschlusskopf TA 30 H / A / D	9025.9000		IT
TA 50/ 56/ 70	Pressfitting / Kugeleinschweismuffe/ Verschraubung	9025.9000		IT
TA 535/ 562/ 572/ 575/ 576	Schutzrohre TA 535 / 562 / 572 / 575 / 576	9025.9000		IT
TA 730	Schutzummantelung TA 730	9025.9000		IT
THT1	Kopftransmitter THT1 für Temperaturmessgeräte	9025.9000		IT
Terminal 58020200	Terminalmodul + EMC Filter für NMT 58020200	9025.9000		JP
Terminal 017802-0031	Terminalmodul + Kabel für NMT 017802-0031	9025.9000		JP
Terminal & EMC Filter assy	Terminalmodul + EMC Filter für NMT 58020200	9025.9000		JP
Terminal board incl Cable	Terminalmodul + EMC Filter für NMT 017802-0031	9025.9000		JP
TMT 111	Kopftransmitter TMT 111	8543.7090		DE
TMT 128	iTemp Hutschienentransmitter TMT 128 (TC)	8543.7090		DE
TMT 180	iTemp Pt Kopftransmitter TMT 180	8543.7090		DE
TMT 181	iTemp PCP Kopftransmitter TMT 181	8543.7090		DE
TMT 181 A-KA	iTemp TMT181 A-, Zubehör Kopftransmitter	7320.9090	EAR99	US
TMT 181A - PM, VM	iTemp TMT181 A-, Zubehör Kopftransmitter	8544.4290		DE
TMT 181A - VK, VL	iTemp TMT181 A-, Zubehör Kopftransmitter	8523.4093		DE
TMT 181A - VN	iTemp TMT181 A-, Zubehör Kopftransmitter	9025.9000		DE
TMT 181A - WA	iTemp TMT181 A-, Zubehör Kopftransmitter	8523.4093	EAR99	US
TMT 182	iTemp Hart Kopftransmitter TMT 182	8543.7090		DE
TMT 184	iTemp Profibus-PA Kopftransmitter TMT 184	8543.7090		DE
TMT 187	iTemp Kopftransmitter TMT 187 (RTD)	8543.7090		DE
TMT 188	iTemp Kopftransmitter TMT 188 (TC)	8543.7090		DE
TMT 80/ 84/ 85	iTemp Kopftransmitter TMT 80 / 84 / 85 FF	8543.7090		DE
TMT 82	iTemp TMT 82 2-Kanal Temperaturtransmitter	8543.7090		DE
TPR 100/ 300	Messeinsatz TPR 100/ 300	9025.1980		IT
TS 101	Universaler Messeinsatz TS101	9025.9000		DE
TW 10/ 13/ 15/ 47/ 251	Schutzrohre TW 10 / 13 / 15 / 47 / 251	9025.9000		IT

Elektronische Geräte zum Messen / Überwachen des Druckes

PMC 51	Cerabar M PMC 51	9026.2020	267 / 428 / 833	DE
PMP 51/ 55	Cerabar M PMP 51/55	9026.2020	267	DE
PMC 71	Cerabar S PMC 71	9026.2020	267 / 428 / 833	DE
PMP 71/ 75	Cerabar S PMP 71/75	9026.2020	267	DE
PMC 11 / 21	Cerabar PMC 11 / 21	9026.2020		DE
PMP 11 / 21 / 23	Cerabar PMP 11 / 21 / 23	9026.2020		DE
PTC 31B / PTP 31B / PTP 33B	Ceraphant PTC 31B / PTP 31B / PTP 33B	9026.2020	267	DE
FMD 71	Deltabar S FMD 71	9026.2020	267 / 428 / 833 US ReEx	US
FMD 72	Deltabar S FMD 72	9026.2020	EAR99	US
FMD 78	Deltabar S FMD 78	9026.2020		DE
PMD 55 / 75 / 230 / 235	Deltabar S PMD 55 / 75 / 230 / 235	9026.2020	267	DE

Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflicht

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen / Überwachen des Druckes

VU340	Anzeigemodul VU340 für Cbar/Dbar/Dpilot	9033.0090		DE
VU 3000	Digitalanzeige VU 3000	9013.8020		DE
Entlüftungsventil 943165-1200	Entlüftungsventil Deltabar S 943165-1200	8481.4010		DE
Montagesatz Deltabar S 52024609	Montagesatz Deltabar S 52024609	9026.9000		DE
Anzeige Cerabar T PHX20	PHX20 Anzeige für Cerabar T	8531.2095		DE

Elektronische Geräte zum Messen / Überwachen der Füllhöhe von Flüssigkeiten

21270	Brunnensonde 21270	9026.1029		DE
CS 1000 bis 5613	CS-1103/1113/1203/1213/1603/1613/5603/5613	9026.1029		JP
FMD 77	Deltabar S FMD 77	9026.1029	267	DE
TMD1/ TMO	Digitaler Transmitter TMD1/ TMO	9026.1029		JP
FMP 50 - 55	Levelflex FMP 50 - 55	9026.1029		DE
FMP 56 / 57	Levelflex FMP 56 / 57	9031.8080		DE
FTI 51/ 52	Liquicap M FTI 51 / FTI 52	8536.5019		DE
FMI 51/ 52	Liquicap M FMI 51 / 52	9026.1029		DE
FMI 21	Liquicap T FMI 21	9026.1029		DE
FTL 31 / 33	Liquiphant FTL 31 / 33	9026.1029		DE
FTL 70/ 71	Liquiphant S FTL 70 / FTL 71	9026.1029		DE
FTL 50/ 50H	Liquiphant M FTL 50 / 50H	9026.1029		DE
FTL 51/ 51C/ 51H	Liquiphant M FTL 51 / FTL 51C / FTL 51H	9026.1029		DE
FTL 80 / 81 / 85	Liquiphant FailSafe FTL8x	9026.1029		DE
OTL 50/ 51	Liquiphant T OTL 50/OTL 51	9026.1029		DE
FTL TILL	Liquiphant TILL-Prozessanschluß	9026.1029		DE
FTW 31/ 32 / 33	Liquipoint FTW 31 / FTW 32 / FTW 33	9026.1029		DE
FMR 20 / 50	Micropilot FMR 20 / 50	9026.1029		DE
FMR 51/52/53/54/57	Micropilot FMR 51/52/53/54/57	9026.1029		DE
FMR 530/ 532/ 533/ 540	Micropilot S FMR 530/532/533/540	9026.1029		DE
Nivex	Niveauschaltgerät Nivex	9026.1029		DE
FTS 20	Schwimmerschalter FTS 20	8536.5019		CZ
FTW 325	Nivotester FTW 325	9026.1029		DE
NAR300	Ölleckdetektor NAR 300	9026.1029		JP
PS70DE	Pegelsonde mit Datenlogger	9026.1029		DE
NRF560	Promonitor NRF 560	8537.1098		JP
NMS 5 / 7	Proservo NMS 5 / 7	9026.1029		JP
NXA98	T06770A-1 Gauge NXA98	9026.1029		JP
NRF590	Tank Side Monitor NRF 590	9033.0090		DE
NXA820	Tankvision NXA 820, Tank Scanner	8517.6200		DE
NXA821	Tankvision NXA 821, Daten Verdichter	8517.6200		DE
NXA822	Tankvision NXA 822, Host Verbindung	8517.6200		DE
FMX 21	Waterpilot FMX 21	9026.1029		DE

Elektronische Geräte zum Messen der Dichte von Flüssigkeiten

FML 621	Dichterechner Liquiphant FML 621	9026.8020		DE
RH 33 / RS 33	EngyCal RH33 /RS33	9026.8020		DE

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen der Dichte / Trennschicht / Füllhöhe von Flüssigkeiten

A050-0622-10	Communications Board FCB-1/ Schnittstellenkarte	8473.3020		JP
Display 70103938	Display Modul für NMS 5	9013.8020		JP
Feder Messband	Feder Messband für Tank Gauging	9026.9000		JP
Kabel 52010285	Kabel 52010285, 4 Leiter, 5 mtr. für Vibronic	8544.4290		DE
Klemmgehäuse	Klemmgehäuse 52006152	3926.9097		DE
COM-4 / 6 Hart Comm. Module	Kommunikationsmodul COM-4 / 6 Hart für NMS 5	8517.6200		JP
POW-6 HV 70103942	Netzteil POW-6HV 70103942	8504.3129		JP
NHS8	Power- und Kontrollschalter NHS8	9026.9000		JP
TCB-6	TCB-6 Elektronik	9026.9000		JP
TCC-3	TCC-3 Detektoreinheit zu NMS	9026.9000		JP
FEI50H	Elektronik FEI50H (für FMI 51 / 52)	9026.9000		DE

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pfl pflicht

Elektronische Geräte zum Messen / Überwachen des Durchflusses von Flüssigkeiten

CNGmass 8F	Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem	9026.8020		CH
Cubemass DCI	Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem	9026.8020		CH
Dosimass	Dosimass 8	9026.8020		CH
Prosonic Flow B 200	Ultraschall-Durchfluss- Messsystem Prosonic Flow	9026.8020		CH
LPGmass 8F	Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem	9026.1021		CH
Dosimag	Dosimag 5	9026.1021		FR
LT11	Durchflussmessgerät Float Gauge LT11	9026.1021		JP
Prosonic 90 W/P /U /91W	Proline prosonic flow 90 W / 90 P / 90 U / 91 W	9026.1021		CH
Prosonic 92 F / 93 C	Proline prosonic flow 92 F / 93 C	9026.1021		CH
Prosonic 93W/P /U	Proline prosonic flow 93 W / 93 P / 93 U	9026.1021		CH
Promag 10	Promag 10 D, H, L, P, W	9026.1021		FR
Promag 23	Promag 23 P, H,	9026.1021		FR
Promag 30 / 31 /33 / 39	Promag 30 / 31 / 33 / 39 A, D, F, H	9026.1021		FR
Promag 35	Promag 35S	9026.1021		FR
Promag H 100 / 200 / 300 / 500	Promag H 100 / 200 / 300 / 500	9026.1021		FR
Promag P 100 / 200	Promag P B28100 / 200	9026.1021		FR
Promag 400	Promag L / W / D 400	9026.1021		FR
Promag 800	Promag L / W 800	9026.1021		FR
Prosonic Flow 92TA1	Prosonic Flow 92 TA1	9026.1021		JP
Prosonic Flow 93TA1	Prosonic Flow 93 TA1	9026.1021		CH
Prosonic Flow 93T Portable	Prosonic Flow 93T Portable	9026.1021		CH
Thermal Dispersion Switch TD1	Thermal Dispersion Switch TD1	9026.1021	EAR99	US

Mechanische Geräte zum Messen / Überwachen des Durchflusses von Flüssigkeiten

QV	Khafagiventuri-Rinne	9026.1081		DE
----	----------------------	-----------	--	----

Elektronische Geräte zum Messen / Überwachen des Durchflusses von Gasen und Dampf

RDL 10	Mini-log B RDL10 (Version II)	9026.8020		DE
Promass 80 / 83 / 84	Promass 80 / 83 / 84 A, E, F, H, O, P, S, X	9026.8020		CH
Promass 100	Promass E, F, A, I, S, P 100	9026.8020		CH
Promass 200	Promass E, F 200	9026.8020		CH
Prowirl 200	Prowirl 200 - D / F / R / O	9026.8020		FR
T-Mass T 150	Proline T-mass T 150	9026.1021		CH
T-Mass 65F/ 65I	T-mass 65F / 65I	9026.8020		CH
T-Mass AT 70	T-Mass AT 70	9026.8020		GB

Elektronische Geräte zum Messen / Überwachen des Durchflusses von Gasen, Dampf und der Viskosität

Promass 80 / 83	Promass 80 I / 83 I	9027.8017		CH
Promass 100	Promass I 100	9027.8017		CH

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen des Durchflusses von Gasen und Dampf

DO61	Deltatop DO61* Messflansche	9026.8020		DE
DO64	Deltatop DO64* Steckblende	9026.8020		DE
Hauptprint Promag10	Elektronik Promag 10	9026.9000		CH

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten

DO62	Deltatop DO62* Einteilige Normblende+ Eckentnahme	9026.8020		DE
DO63	Deltatop DO63* Ringkammer	9026.8020		DE
DO65	Deltatop DO65* Kleinmessstrecke	9026.8020		DE

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen des Durchflusses von Gasen, Dampf und Flüssigkeiten

DA61V	Deltatop Absperrarmatur Blende DA61V	9026.9000		DE
DA62V	Deltatop Absperrarmatur Staudruck DA62V	9026.9000		DE
DA63M	Deltatop Ventilblock DA63M	9026.9000		DE

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflicht

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen des Durchflusses, der Füllhöhe von Flüssigkeiten

PZAV	Absperrventil PZAV	8481.8079		DE
DPC 50	Deltaset DPC 50 2 Kondensat-Gefäße	9026.9000		DE
DPM 50	Deltaset DPM 50 Ventilblock	9026.9000		DE
DPV 50	Deltaset DPV 50 2 Ventile	9026.9000		DE
DA61C	Deltatop DA61C Kondensatgefäß Blende	9026.9000		DE
DA62C	Deltatop DA62C Kondensatgefäß Staudruck	9026.9000		DE
DP61D/ 62D/ 63D/ 69S	Deltatop DP61D/62D/63D/69S Staudruck	9026.8020		DE
DA62P	Deltatop Spüleinrichtung Staudruck DA62P	9026.9000		DE
DK 5HS-H43	Dichtungsset DK 5HS für Promag / Dosimag KALREZ	9026.9000		CH
DKH15	DKH15 Dosimag Montage Set	9026.9000		FR
DK 9 W/ P	Durchflusssensor Set Prosonic Flow W / P	9026.9000		CH
Set Hauptprint Promag 10	Elektronik Promag 10 Hauptprint	9026.9000		CH
DK 5GC	Erdungskabelset Promag	9026.9000		CH
DK 5GD	Erdungsscheiben Promag	9026.9000		CH
Elektronikeinsatz FEL	FEL 50A/51/52/54-58	9026.9000		DE
Elektronikeinsatz FEW	FEW 52 / FEW 54 / FEW 58	9026.9000		DE
GM70	GSM-Modul GM70 für Pegelsonde PS70DE	9026.9000		DE
AR70	Handauslesegerät AR70	9026.9000		DE
AZT 70	Montageset 1.4404 für Meßeinsatz AT 70	9026.9000		GB
Montageset	Montageset für Messumformer	9026.9000		CH
DMU 93	Prosonic flow DMU 93	9026.9000		CH
DDU 18/ 19	Schallgeschwindigkeitssensor prosonic flow	9026.9000		CH
DK 6 / DK 7	Strömungsgleichrichter DK 6 / DK 7	9026.9000		FR
PZW	Wassersackrohr PZW	9026.9000		DE
DA63R	Zanker-Lochplatten-Strömungsumformer DA63R	9026.9000		DE

Elektronische Geräte zum Messen der Füllhöhe von Feststoffen

FMB 70	Deltapilot S FMB70	9026.2020		DE
FMR 250	Micropilot M FMR 250	9031.8080		DE
FTC 260/ 262	Minicap FTC 260/ 262	9031.8080		DE
FTC 968/ 968Z	Nivector FTC 968/ 968 Z	9031.8080		DE
FTC 325	Nivotester FTC 325	9031.8080		DE
FTL 325	Nivotester FTL 325N/ 325P	9031.8080		DE
FTL 375	Nivotester FTL 375N/ 375P	9031.8080		DE
FTR 325	Nivotester FTR 325	9031.8080		DE
FMU 40/ 41/ 42/ 43/ 44	Prosonic M FMU 40 /41/42/43/44	9031.8080		DE
FDU 90/91/92/93/95/96	Prosonic S FDU 90 / 91 / 92 / 93 / 95 / 96 Sensoren	9031.8080		DE
FMU 90/ 95	Prosonic S FMU 90/ 95 Auswertegerät	9031.8080		DE
FMU90 - Anzeige	Prosonic S FMU90 - Anzeige abgesetzt	9031.8080		DE
FMU 30	Prosonic T FMU 30	9031.8080		DE
FMM50	Silopilot M FMM 50	9031.8080		DE
FMM20	Silopilot T FMM 20	9031.8080		DE
FTC 51/ 52/ 53	Solicap M FTC 51/ 52/ 53	9031.8080		DE
FTI 55/ 56	Solicap M FTI 55/ 56	9031.8080		DE
FTI 77	Solicap S FTI 77	9031.8080		DE
FTM 50/ 51/ 52	Soliphant M FTM 50/ 51/ 52	9031.8080		DE
FTM 20/ 21/ 260	Soliphant T FTM 20/ 21/ 260	9031.8080		DE
FTR 20	Solimotion FTR 20	9031.8080		DE
FDR 50 / 56	Soliwave M FDR 50 / 56 Empfänger	9031.8080		DE
FQR 50 / 56	Soliwave M FQR 50 / 56 Sender	9031.8080		DE
HAA 470 Z	Trenner HAA 470 Z	9031.8080		DE

Elektronische Geräte zur Kalibrierung von Geräten zum Messen der Füllhöhe von Feststoffen

Field Check	Field Check Prüf-/Simulationssystem	9031.8080		DE
Simu Box	Field Check Prüf-/Simulationssystem	9031.8080		DE
DXC 10	Field Check Prüf-/Simulationssystem komplett	9031.8080		DE
Field Check	Field Check Prüf-/Simulationssystem komplett	9031.8080		DE

Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pfl pflicht

Teile / Zubehör zu Elektronische Geräten zum Messen der Füllhöhe von Feststoffen

FAR 10	Antennen-Verlängerung FAR 10	9031.9000		DE
VU 331	Anzeige/Bedienmodul Micropilot, Levelflex, Prosonic	9033.0090		DE
FAU 40	Ausrichtvorrichtung TTP FAU 40	9031.9000		DE
Befestigungssatz 52014250	Befestigungssatz, isoliert, 6 mm Seilsonde	7326.9098		DE
Elektronik FMP4x / FMP5x	Elektronik für Levelflex	8529.9097		DE
RID16	Feldbus Anzeiger RID16	9033.0090		DE
Elektronikeinsatz FEM	FEM 22/31/32/34/35/37/41/44/45	9031.9000		DE
Elektronikeinsatz FEM	FEM 51 / 52 / 54 / 57	9026.9000		DE
Füllgewicht FMM 50 / 760	Füllgewicht FMM 50 / 760	9031.9000		DE
HF Module	HF Module für Levelflex	8529.9097		DE
FXN 672	Messumformerspeisegerät FXN 672 (Hart)	9031.9000		DE
Montagewinkel	Montagewinkel	9031.9000		DE
FHU 42 / 43	Nivosonic FHU 42 / FHU 43 (Ansteuerelektronik)	9031.9000		DE
Protector	Protector für Nivector FTC 968	9031.9000		DE
FG Feldgehäuse	Racksyst Feldgehäuse BGT	9031.9000		DE
FXG 1	Racksyst-Träger-II FXG 1	9031.9000		DE
Schalter für FMMxxx	Schalter / Switches für FMMxxx	9031.9000		DE

Elektronische Geräte zum Messen der Füllhöhe von Feststoffen

FTE 20 / 30 / 31	Soliswitch FTE 20 / 30 / 31	9031.8080		DE
------------------	-----------------------------	-----------	--	----

Elektronische Geräte zum Messen der Füllhöhe / Druckes von Feststoffen + Flüssigkeiten

FMB 50/ 51/ 52/ 53	Deltapilot M FMB50/ 51/ 52/ 53	9026.2020	267	DE
--------------------	--------------------------------	-----------	-----	----

Elektronische Geräte zum Analysieren von chemischen Zuständen in Flüssigkeiten

CM 14 / 442 / 444 / 448	Liquiline CM 14 / 442 / 444 / 448	9027.8011		DE
CAT 810 / 820/ 860	StamoClean CAT810/ 820 / 860	9027.8011		DE
CAT 220 / 221 / 430	Liquiline System CAT 220 / 221 / 430	9027.8011		DE
CA 71 HY	Stamolys CA 70/ CA 71 Hydrazin	9027.5000		DE
CA 71 FE	Stamolys CA 71 FE Eisen Analysatoren	9027.5000		DE
CA 71 AL	Stamolys CA 71 AL Aluminium Analysatoren	9027.5000		DE
CA 71 CR	Stamolys CA 71 CR Chromat Analysatoren	9027.5000		DE
CA 71 HA	Stamolys CA 71 HA Härte Analysatoren	9027.5000		DE
CA 70 MN/ 71 MN	Stamolys CA 70/ 71 MN Mangan Analysatoren	9027.5000		DE
CA71 NO	Stamolys CA 71 NO Nitrit Analysatoren	9027.5000		DE
CA 71 PH	Stamolys CA 71 PH Phosphat Analysatoren	9027.5000		DE
CA 71 SI	Stamolys CA71 SI Silikat Analysatoren	9027.5000		DE
CA 71 CL	Stamolys CA 71 Chlor	9027.5000		DE
CA 71 CU	Stamolys CA 71 CU Kupfer Analysatoren	9027.5000		DE
CAS 74	STIP Scan CAS 74 Analysator	9027.5000		DE
CAS 51D	Viomax CAS 51D Nitrat Sensor	9027.5000		DE
CAS40D	ISEmax CAS40D Nitrat / Ammonium Sensor	9027.5000		DE
CA80AL	Liquiline System CA80AL Aluminium Analysatoren	9027.5000		DE
CA80AM	Liquiline System CA80AM Ammonium Analysatoren	9027.5000		DE
CA80PH	Liquiline System CA80PH Phosphat Analysatoren	9027.5000		DE
CA80TP	Liquiline System CA80TP Gesamt- Phosphat Analysatoren	9027.5000		DE
CA80NO	Liquiline System CA80NO Nitrit Analysatoren	9027.5000		DE
CA80FE	Liquiline System CA80FE Eisen Analysatoren	9027.5000		DE
CA80CR	Liquiline System CA80CR Chrom Analysatoren	9027.5000		DE
CA80COD	Liquiline System CA80COD chemischer Sauerstoff Analysat	9027.5000		DE
CA76NA	Liquiline System CA76NA Natrium Analysatoren	9027.5000		DE

Teile für Elektronische Geräte zum Analysieren von chemischen Zuständen in Flüssigkeiten

CLY 11 A/B/C/D/E	Kalibrierlösung CLY 11 A/B/C/D/E	3822.0000		DE
CPY 4	KCL-Elektrolytlösungen CPY 4	3104.2010		DE
CAT 411	StamoClean CAT 411	9027.5000		DE
SCAT 431	StamoClean SCAT 431	9027.8017		DE

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pfl pflicht

Elektronische Geräte zum Analysieren der Belastung des Wassers mit organischen Stoffen

CA 72TOC	EZ-TOC CA72TOC Gesamt-Kohlenstoff-Analysator	9027.5000		DE
----------	--	-----------	--	----

Elektronische Geräte zum Analysieren der Belastung des Wassers mit chemischen Stoffen

CAY71	Stamolys CAY71	9027.5000		DE
-------	----------------	-----------	--	----

Elektronische Geräte zum Messen der Trübung /Feststoffgehalt

AF10	AF10 Partikelmessgerät	9027.5000	EAR99	US
CUE21	Turbimax CUE21, Trübung-Kompaktgerät	9027.5000	EAR99	US
CUM 740	Messumformer CUM 740	9027.5000		DE
CUS 31	TurbiMax W Trübungsensor CUS 31	9027.5000		DE
CUS 41	TurbiMax W Trübung	9027.5000		DE
CUS 51D / 52 D	TurbiMax Trübung/Feststoffgehaltssensor	9027.5000		DE

Elektronische Geräte zum Kalibrieren von Elektronische Geräten zum Messen der Trübung

ConCal	Kalibriereinheit	9027.8011		DE
--------	------------------	-----------	--	----

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen der Trübung in Flüssigkeiten

Kabel 50088167	Kabel 50088167 Messkabel für CUS 31	9027.9050		DE
CUY 31	Service Kit CUY 31, Ersatzwischerarme für CUS31/41	9027.9050		DE
Prisma	S-Prisma Quadratisch	9001.9000		CH
Zylinder	S-Zylinder	9001.9000		CH
Trockenmittel	Trockenmittel für CUE21/22	9025.9000	EAR99	US

Elektronische Geräte zum Messen des Schlammspiegels

7110MTF-FG	7110MTF-FG Messumformer	9027.8011		DE
7211MTS	7211MTS	9026.1089		DE
CUM 223/ 253	Liquisys M CUM 223 / 253	9027.8017		DE
CUS 70 / 71	Schlamm Spiegel- Ultraschallsensor CUS 70 / 71	9026.9000		DE
CUC 101	Schlamm Spiegelmesssystem CUC 101	9027.5000		DE

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pfl pflicht

Elektronische Geräte zum Messen der Leitfähigkeit

CLS 16 / 16D	ConduMax H Leitfähigkeit-Sensor CLS16 /16D	9027.9050		DE
CLS 12 / 13	ConduMax W Leitfähigkeit-Sensor CLS12/13	9027.8011		DE
CLS 15 / 15D / 19	ConduMax W Leitfähigkeit-Sensor CLS15/15D/19	9027.9050		DE
CLS 21 / 21D / 30	ConduMax W Leitfähigkeit-Sensor CLS21/21D/30	9027.9050		DE
CLS 50 / 50D	InduMax P Leitfähigkeit-Sensor CLS 50 / 50D	9027.9050		DE
CLS 52 / 54 / 54D	InduMax H Leitfähigkeit-Sensor CLS 52 / 54 / 54D	9027.9050		DE
CLS82D	Memosen Sensor CLS82D	9027.9050		DE
OUM910	Integra OUM 910	9027.8011	EAR99	US
CLM 280	Leitfähigkeits-Handmessgerät CLM280	9027.8011		DE
Conducel 4US	Leitfähigkeitssonde Conducell 4US	9027.8011		CH
CM 42	Liquiline M CM 42	9027.8011		DE
CLM 223/ 253	Liquisys M CLM 223/ 253	9027.8011		DE
CPM 223 / 253	Liquisys M CPM 223 / 253	9027.8011		DE
CLM 623	Liquisys T CLM 623	9027.8011		DE
CPM 623	Liquisys T CPM 623	9027.8011		DE
Memocal T	Memocal T Kalibriereinheit	9027.8011		DE
CPM 153 Memosens	Memosens CPM 153/ Liquisys Kofferkit	9027.8011		DE
CLM 153	Mycom S Messumformer Leitfähigkeit CLM 153	9027.8011		DE
CPM 153	Mycom S Messumformer PH/Rhedox CPM 153	9027.8011		DE
CPM 280	pH-Handmessgerät CPM280	9027.8011		DE
CLD 18	Smartec CLD 18	9027.8011		DE
CLD 132 / 133 / 134	Smartec S CLD 132 / 133 / 134	9027.8011		DE
CPC 310/ 300	TopCal S CPC 310/ 300	9027.8011		DE
CPC 30	TopClean S CPC 30	9027.8011		DE
CYC25	Cleanfit Control CYC25	9027.8011		DE

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen der Leitfähigkeit

CLA 140	DipFit P Leitfähigkeit-Eintaucharmatur CLA 140	9027.9050		DE
CLA 111	DipFit W Leitfähigkeit-Eintaucharmatur CLA 111	9027.9050		HU
Distanzring 51512270	Distanzring 51512270 für CLS 13	9027.9050		DE
Durchflussgefäß	Durchflussgefäß zu CLSxx	9027.9050		DE
Dichtung 51517463	Formdichtung VA zu Kit CM42	9027.9050		DE
CLK 5	Koax Verlängerungskabel CLK 5 für CLS 50/52	8544.4290		DE
CLA 751/ 752	LF Durchflussgefäß CLA 751/ 752	9027.9050		DE
Masthalterung Liquiline	Masthalterung Liquiline	9027.9050		DE
Spezialmesskabel	OMK>Leitfähigkeit	8544.4290		DE
Dichtung 51500481	Viton Dichtung für CLS50	9027.9050	267	DE

Elektronische Geräte zum Messen des Sauerstoff und Chlorgehaltes

CCS 240/ 241	ChloroMax Chlordioxid-Sensor CCS 240/ 241	9027.8017		DE
CCS50D	Chlordioxid-Sensor CCS 50D	9027.8017		DE
CCS 140 / 141 / 142 D	ChloroMax Chlor-Sensor CCS 140 / 141 / 142 D	9027.8017		DE
CCS 120	Gesamtchlor-Sensor CCS 120	9027.8017		DE
CCM 223/ 253	Liquisys M CCM 223/ 253	9027.8017		DE
COM 223/ 253	Liquisys M COM 223/ 253	9027.8017		DE
COM 223F/ 253 F	Liquisys M COM 223F/ 253F	9031.8080		DE
COS 61/61D	O2-Messzelle COS 61	9027.8017		DE
COS81D	Memosens Sensor COS81D	9027.8017		DE
Oxyferm	Oxyferm Memo 120	9027.8017		CH
COS 21/21D/22/22D/51D	OxyMax H Sauerstoffsensoren COS 21 / 22	9027.8017		DE
COS 31/ 41/ 71	OxyMax W Sauerstoffsensoren COS 31 / 41 / 71	9027.8017		DE
COM 280	Sauerstoffmessgerät COM 280	9027.8017		DE

Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflicht

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen des Sauerstoff und Chlorgehaltes

Spezialmesskabel	CMK> Chlor	8544.4290		DE
APE Elektrode	Elektrode für COS 21/21D	9027.9050		CH
Oxylyte Elektrolyt	Elektrolytlösung für Sauerstoff Sensor COS 21D	9027.9050		CH
COK 21	Koax Messkabel für COS 21	9027.9010		CH
COK 31	Koax Messkabel für COS 31, COS 61, COS 71	8544.4290		DE
COK 41	Koax Messkabel für COS 41	8544.4290		DE
COS 280	Sensor COS 280 für COM280	9027.9050		DE
Oxyferm	Sensor Oxyferm Memo 120 für COS 21	9027.9050		CH
Oxygold	Sensor Oxygold G Memo 120 für COS 21D	9027.9050		CH
Oxymax	Sensor Oxymax für COS 21	9027.9050		CH
COY31Z	Zubehör Set COY31Z für Sensoren CUS31/ 41/ 51	9027.9050		DE

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen von pH/Redox-Werten

CPK 3	Koax Anschlußkabel CPK 3	8544.2000		DE
CPK 1/ 2/ 9/ 12	Koax Messkabel CPK 1/ 2/ 9/ 12	8544.2000		DE
CYK 10	Messkabel CYK 10	8544.2000		DE
CYK 12/ 71/81	Messkabel CYK 12/ 71/ 81	8544.4290		DE
CPS 16D / 76D / 96D	Memosens pH und Redox Elektrode	9027.9050		DE
CPF 81/ 82	Orbipac CPF81/ 82 pH/Redox Kompaktelektrode	9027.9050	EAR99	US
CPF 201	PuriSys CPF 201 / pH Kompaktelektrode	9027.9050	EAR99	US
CPK 6	pH-Meßkabel CPK 6	8544.4290		DE
Spezialmesskabel	PMK > Ph/Redox	8544.4290		DE

Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflcht

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Messen von Trübung, Leitfähigkeit, Sauerstoff und Chlorgehalt

CYH 101 / 112	Armaturenhalterung CYH 101 / 112	9027.9050		DE
CYY 106	Beckenrandbefestigung CYY 106	9027.9050		DE
CPS 71/71D/71G/72/72D/72G	CeraGel P CPS 71/71D/71G/72/72D/72G	9027.9050		DE
CPS 41/41D/41G/42/42D/42G	CeraLiquid P CPS 41/41D/41G/42/42D/42G	9027.9050		DE
CPS 31	CeraTex W CPS 31	9027.9050		DE
COR 3	Chemoclean COR 3	9027.9050		DE
CPR 3 / 30 / 31	Chemoclean CPR 3 / 30 / 31	9027.9050		DE
CUR 3	Chemoclean CUR 3	9027.5000		DE
CLR 30	Chemoclean CLR 30	9027.9050		DE
CPA 450	CleanFit W pH/Redox-Wechselarmatur	9027.9050		DE
CPA 475	CleanFit H pH/Redox-Prozesswechselarmatur	9027.9050		DE
CPA 471 / 472 / 472D	CleanFit P pH/Redox-Prozesswechselarmatur	9027.9050		DE
CPA 473/ 474	CleanFit P CPA 473 / CPA 474	9027.9050		DE
COA 451	CleanFit Sauerstoff-Wechselarmatur COA 451	9027.9050		DE
CPA 140	DipFit P pH/Redox-Eintaucharmatur CPA 140	9027.9050		DE
CPA 111	DipFit W pH/Redox-Eintaucharmatur CPA 111	9027.9050		HU
CPA 510/ 530	DipFit W pH-Redox-Eintaucharmatur CPA 510/530	9027.9050		DE
CYY 105	Dipfit CYY 105	9027.9050		DE
CYA 112	Flexdip CYA 112	9027.9050		DE
CYA 611	Dipfit-W CYA 611	9027.9050		DE
CUA 250 / 252	Durchflussarmatur CUA 250 / 252	9027.9050		DE
Durchflussgefäß zu OPF81	Durchflussgefäß zu OPF81	9027.9050		DE
CPY 7	Elektrolytgefäß CPY 7	9027.9050		DE
CUA 120	Flansch-Adapter CUA 120	9027.9050		DE
CPA 240	FlowFit P pH/Redox-Durchflussarmatur	9027.9050		DE
CPA 250	FlowFit W pH/Redox-Durchflussarmatur	9027.9050		DE
CCA 250	FlowFit W Chlor-Durchflussarmatur	9027.9050		DE
COA 250/ 260	FlowFit W Sauerstoff-Durchflußarmatur	9027.9050		DE
CYR 10/ 10 Z	Injektor CYR 10 / CYR 10 Z	9027.9050		DE
CPS 51	Norylag CPS 51	9027.8011		DE
CPS 91/ 91D	Orbipore CPS 91 / 91 D	9027.9050		DE
CPS 11/12/11D/12D	OrbiSint W CPS 11/11G/11D/12/12D/12G	9027.9050		DE
CPS171D	Memosens CPS171D	9027.9050		DE
CPS 64/ 13	OrbiSint Einzel-Elektroden CPS 64 / 13	9027.9050		DE
CPS 21	OrbiTex W CPS 21	9027.9050		DE
COA 461	ProbFit Sauerstoff-Wechselarmatur COA 461	9027.9050		DE
CPA 460	ProbFit pH/Redox-Prozesswechselarmatur	9027.9050		DE
CYR 20	Programmgeber CYR 20	9027.8011		DE
CPY 3	Pufferlösungen CPY 3	3822.0000		DE
CPY 20	Pufferlösungen CPY 20	2918.1400		DE
CAY 243	Reagenzlösung CAY243	2807.0000		DE
CPS 65	Redox-Einzel-Elektroden CPS 65	9027.9050		DE
CUR 4	Sprühkopf CUR 4	9027.9050		DE
CPR 40	Spülblock CPR 40	9027.9050		DE
CPS 441/ 471/ 491	Tophit CPS 441 / 471 / 491	9027.8011		DE
CPS 441D/ 471D/ 491D	Tophit CPS 441D / 471D / 491D	9027.8011		DE
CPA 441/ 442	UniFit H pH/Redox-Wechselarmatur CPA 441 / 442	9027.9050		DE
CYY 102	Universalstandsäule CYY 102	9027.9050		DE
CUA 451 / 461	Wechselarmatur CUA 451 / 461	9027.8017		DE
CYY 101	Wetterschutzdach CYY 101	7326.9098		DE

**Produktliste mit statistischen Warennummern und Ursprung
der Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, 79576 Weil am Rhein**

Anlage zur Lieferantenerklärung 2018

Geräte-/Teilekurzbezeichnung Produktname HS-Code Genehmigungs- Ursprung
pflicht

Elektronische Geräte zum Regeln

FML 621	Dichterechner Liquiphant FML 621	9032.8900		DE
RMC 621	Energiemanager RMC 621	9032.8900		DE
RMS 621	Energiemanager RMS 621	9032.8900		DE
DTT31/ 35	Flowphant DTT31/35, Durchflussschalter	9032.8900		DE
RIA 45 / 46	Prozessanzeiger RIA 45 / 46	9033.0090		DE
RIA 452	Prozessanzeiger RIA 452	9032.8900		DE
RMA 42	Prozessmessumformer mit Steuereinheit RMA 42	9033.0090		DE
RMA 422	Prozessmessumformer RMA 422	9032.8900		DE
RIA 14 / 15 / 16	Schleifstromgespeister Prozessanzeiger RIA 14 / 15+B28 /	9032.8900		DE
RMX 621	Simulator RMX 621	9032.9000		DE
TTR 31/ 35	Thermophant T TTR 31 / TTR 35	9032.1020		DE
RMA 421	Universalmessumformer RMA 421	9032.8900		DE

Teile / Zubehör für Elektronische Geräte zum Regeln

RID14	Feldbus Anzeiger RID14	9033.0090		DE
Feldgehäuse PG	Feldgehäuse PG, Tragschiene 90mm	9032.9000		DE

Dichtungen und Dichtungssätze

Dichtungen /O-Ringe	aus Silikon, Sonst. Weichkautschuk	4016.9300		DE
Dichtung Set	Dichtungssset 50094050 10 Dichtungen KBR	4016.9300		CH
Dichtung 51517463	Formdichtung VA zu Kit CM42	8484.1000		DE

Diverse einzelne Instrumente, Geräte, Apparate, Teile mit Mehrfacherwendung

AZT 400	Aufschraubflansch	7307.2100		GB
FAX50	Einschraubflansch FAX50	7307.2100		DE
Minidis	Aufsteckanzeige	9013.8020		DE
RXC 151 / 251	Elektronischer Vorwahlzähler RXC 151 / 251	9029.1000		DE
Feldgehäuse R4 Minitec	Feldgehäuse R4 Minitec	3926.9097		DE
FHX 50	FHX 50 Anzeige	9033.0090		DE
Flansche (Kunststoff)	Flansche aus Polypropylen	3917.4000		DE
Flansche (Stahl)	Flansche aus rostfreiem Stahl	7307.2100		DE
RNS 221	Messumformerspeisegerät RNS 221	8504.4090		DE
PZO	Ovalflansch	7307.2100		DE
Rollenpapier/Faltpapier	Papier für Schreiber	4823.9040		IT
Schiebemuffe	Schiebemuffe	7307.2210		DE
Hauben aus Kunststoff	Schutzhaube/Klimaschutzhaube/Sonnenschutzhaube	3926.9097		DE
913141-0000	Separatgehäuse	3926.9097		DE
Sicherungen	Sicherungen 50104749	8536.1010		CH
RN 221N	Speisetrenner RN 221N	8504.4090		DE
Steckschlüssel SW 41	Steckschlüssel SW 41 Mat.Nr. 0044-4172	8204.1100		DE
HAW 561/ 561K	Überspannungsableiter HAW 561 / HAW 561 K	8536.3030		DE
HAW 569 A / B / Z	Überspannungsableiter HAW 569 A / B / Z	8536.3010		DE
HAW 562/ 562 Z	Überspannungsschutzmodul HAW 562 / 562 Z	8536.3010		DE
HAW 565	Überspannungsschutzmodul HAW 565	8536.3010		DE
FAU 60/ 70/ 80	Überwurfflansch FAU 60/70/80 aus Polypropylen	3917.4000		DE
FAU 60/ 70/ 81	Überwurfflansch FAU 60/70/80 aus rostfreiem Stahl	7307.2100		DE
Verguß Gel	Vergußmasse, SILGEL	3910.0000		DE
Weissblechdose	Weissblechdose 1 Kilogramm	7326.9098		DE
Werbedrucke und Werbeschriften, Verkaufskataloge und dergleichen		4911.1090		DE